



PART NO.: 20 8448 032 002 025

CONTACT ARRANGEMENT : ROW a + c FULLY LOADED

PLATING : DIN 60603-2, CLASS II (400 INSERTS)
 PURE TIN TERMINAL - OVER NICKEL,
 LEAD FREE. RoHS COMPLIANT

MATERIAL: INSULATOR : THERMOPL. POLYESTER GF
 COLOUR GREY, RA1: 7032

CONTACT : COPPER ALLOY

Verwendbar fur:		Werkstoff:		Gez.: 27.11 2008	Name: Dovicin	Unterschrift: <i>[Signature]</i>
Form- u. Lagetoleranzen DIN-ISO 110		Freimatoleranz		Ge.n.:	Name:	Unterschrift:
	Ma	Toleranz		Gepr.:	Datum:	Unterschrift:
	0	± DIN-mittel		Pfad: 8448/20032002025		
	0,0	± 0,1		ELCO EUROPE GMBH		
	0,00	± 0,01		A Division of AVX Corporation		
	0,000	± einpassen		Blatt Nr. X		
		±		57518 BETZDORF		
	Winkelmae	± DIN-mittel		Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Die Zeichnung ist nur vereinbarungsgem zu verwenden und darf ohne unsere ausdruckliche Genehmigung weder vervielftigt noch dritten Personen zugnglich gemacht werden.		
Mastab:	CONNECTOR DIN 416 12 STYLE D PRESS-IN 32-POS, (RECEPTACLE)			Zeichnungsnummer:		nderung:
				AG 20 8448 032 002 025		0
						27.11.08