



PART NO.: 10-8457-096-002-913
M55302/131-01

CONTACT ARRANGEMENT : ASSEMBLED IN ROW a + b + c
FULLY LOADED

PLATING : GOLD CONTACT AREA ONLY
TIN/LEAD TERMINAL - OVER NICKEL
DIN 41612, CLASS I (500 INSERT)

MATERIAL: INSULATOR : THERMOPL. POLYESTER GF
COLOUR GREY, RAL 7032
CONTACT : COPPER ALLOY

Verwendbar für:			
Form- u. Lagertoleranzen DIN-ISO 1101	Werkstoff:	Gez.: 25.08. 2005	Name: DOVICIN Unterschrift: <i>[Signature]</i>
Freimaßtoleranz		Geän.	Unterschrift:
Maß	Toleranz	Gepr.	Datum: Unterschrift:
0	± DIN-mittel	Pfad: 8457/10096002913	
0,0	± 0,1	ELCO EUROPE GMBH	
0,00	± 0,01	A Division of AVX Corporation	
0,000	± einpassen	57518 BETZDORF	
Winkelmaße	± DIN-mittel	Blatt Nr. 1	
Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Die Zeichnung ist nur vereinbarungsgemäß zu verwenden und darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden.		Zeichnungsnummer:	Änderung:
Maßstab:	CONECTOR DIN 41612	AG 10 8457 096 002 913	0
:	STYLE C (PLUG)		25.08.05