



- 適用プリント基板厚：1.6mm
 - 推奨取り付けネジ：JIS B1115, B1122 タッピングネジ、ナベ2種呼び径3、長さ6mm以上（締付トルク：39.2N-cm以下）
 - 嵌合相手ハウジング：175965, 175966
 - 適用製品規格番号：108-5281
- Z- 面から2mmの範囲で測定
 △回路番号；下図参照のこと

- APPLICABLE P.C.B BOARD THICKNESS: 1.6mm
 - RECOMMENDED MOUNTING SCREW 3mm DIA 6mm LENGTH (MIN.) TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS B1115, B1122 (TIGHTENING TORQUE: 39.2N-cm MAX.)
 - THE MATING PLUG HOUSING PART NUMBER: 175965, 175966
 - APPLICABLE PRODUCT SPEC No.: 108-5281
- △ TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM -Z- CIRCUIT NUMBER

SELECTIVE-TIN IMATTE	SELECTIVE GOLD x 28	全回路 (ALL CIRCUIT)	黒 (BLACK)	1-175976-2
TIN-LEAD	PRE-TIN x 24	⑤⑫⑰⑳	黒 (BLACK)	3-175976-2
TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 3	①④⑥	黒 (BLACK)	2-175976-2
TIN-LEAD	PRE-TIN x 25	⑭⑰	黒 (BLACK)	1-175976-2
TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 28	全回路 (ALL CIRCUIT)	黒 (BLACK)	1-175976-2
SELECTIVE-TIN IMATTE	SELECTIVE GOLD x 2	⑭⑰	黒 (BLACK)	175976-3
	SELECTIVE-TIN (BRIGHT) x 26		黒 (BLACK)	175976-2
	PRE-TIN x 28		黒 (BLACK)	175976-2
SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側			
CONTACT FINISH コネクタ仕上げ	CIRCUIT NO OF GOLD PLATED CONTACT 金めっき端子使用回路番号			
	WIRE RANGE 包含電線断面積			
	INSULATION DIA 線径外径			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
 DIMENSIONS: 単位 mm
 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差

0 < x < 10	±0.2
10 < x < 30	±0.25
30 < x < 100	±0.3
ANGLE	±3°

MATERIAL HOUSING: PBT CONTACT: BRASS	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	0 < x < 10 : ±0.2 10 < x < 30 : ±0.25 30 < x < 100 : ±0.3 ANGLE : ±3°
DMN A. YAMAGUCHI	OSAPR02	NAME 040 SERIES MULTI-LOCK I/O CONN. MK-II 28Pos. CAP HOUSING ASSEMBLY (H-TYPE)
CHK K. BETSU	OSAPR02	Q40 CODE A2 00779
APD K. BETSU	OSAPR02	DRAWING NO 175976
PRODUCT SPEC 製品仕様	SEE NOTE 4	SCALE 2:1
APPLICATION SPEC 取付適用規格		SHEET 1 of 1
WEIGHT 9.14 g		REV C1
CUSTOMER DRAWING		

