

4

3

2

1

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICHÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VORZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1992
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
1	ZEICHNUNG NEU ERSTELLT	12.03.92	M. FUCHS
2	MATERIALKENNZEICHN. HINZU; MAß 2.8 WAR 2	19.03.92	M. FUCHS
3	NOTE 2,3 UND 4 HINZU, ZEICHNUNG ÜBERARBEITET	08.04.92	M. GIMBEL
4	90° -5° HINZU, ZEICHNUNG ÜBERARBEITET	25.01.93	M. FUCHS

964456

NUMMER

VERWENDET FÜR

PASSEND ZU 963217

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

WAR NR. 89-52111-13

3.1 TYP.

6 ±0.15

11.8

DBT

AMP

964456

R0.6 TYP.

R1 umlaufend

REF. 1.4

4.3 TYP.

5 ±0.15

7x5=35 ±0.15

REF. 41.6

2

3

4

Ansicht "X"

R0.4 TYP.

R3.65 (4x)

5.7

1.2 -0.15

19.85

21.75

2.8

4.3

1.7

44.5 -0.15

41.6 +0.15

MAX. 0.3

90° -5° (2x)

X

1

44.5 -0.15

5.7

1.2 -0.15

19.85

21.75

2.8

4.3

1.7

Bemerkungen

1 ZULÄSSIGE DURCHBIEGUNG

2 WERKZEUG-ÄNDERUNGSINDEX

3 AMP ZEICHEN, -NUMMER UND MATERIALKENNZEICHNUNG

4 NESTMARKIERUNG

MAßE FÜR "SPC"

NUR FÜR OPEL

BESTELL-NR.				POS.		STÜCK		BENENNUNG EINZELTEIL		WERKSTOFF		OBERFLÄCHE FARBE		NICHT TOLERIERTE MASSE		FORMAT		ZEICHNUNGS-NR.	
964456-1								PBTP GV		SCHWARZ				± 0.2 MM		A2		964456	
				GEZ.		12.03.92		GEPR.		12.03.92				MASSTAB		BLATT		REV.	
				M. FUCHS				FORELL				5:1		1 VON 1		3			

ZEICHNUNG GÜLTIG AB KW 04/93

AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H.
Langen b.Ffm., West Germany

BENENNUNG
KONTAKTSICHERUNG FÜR
16 POL. J-P-T GEH.

K

08 APR 1992 16:31:59 xgs200 /home/g02e01/mf5200/u.89-52111 s.k964456