

## Data sheet

Commercial Art.No.: 07.311.7855.0

Partition TWN 35 /V0

Partition for DIN rail terminal blocks type WKN 35..., color: grey



Commercial Art.No.	07.311.7855.0
EAN	4015573526754
Order Unit	10

## Technical data

### General

Color	Grey
Type of end plate	No
Type of partition	Yes
Thickness	2 mm
Snap in	Yes
Inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
Length	71 mm

### Classification

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141133
ETIM 7.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886
ETIM 4.0	EC000886
ETIM 3.0	EC000886



### Product compliance

ROHS conformity status	Compliant
REACH-SVHC conformity status	Compliant

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

□ Ausschließlich Prüfmaße


□ Mit / E. getrennzeichnale Maße sind nur für interne Zwecke gültig



57,7

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part nr.	Farbe / colour
07.311.7855.0	grau, ähnl. / grey, similar to RAL 7032
07.311.7855.6	blau, ähnl. / blue, similar to RAL 5012

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
/		Maßstab	Material	2001	Tag	Name	Zeichnung Nr.	
/		2:1	PA 666 UL 94 V-0	Entworfen	20.07.	Treschan <i>YT</i>	Index	
/				Geprüft	29.8.	<i>DET</i>	07.311.7855.0 01K	
/			<b>wieland</b>	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
/				Typ:		Benennung		TRENnwAND
/		Elektrische Verbindungen		TWN 35		partition		
Buchstabe	Datum / Blatt		Änderung					

A  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
i  
1.1  
2.1  
1.1  
073117855001 NIW0426 treschan 23.07.2001 15:09:16 1.000