

Data sheet

Commercial Art.No.: 07.312.2153.0

End plate APF 2,5 - 4

End plate for DIN rail terminal blocks type WKF 2,5... und WKF 4..., color: grey



Commercial Art.No.	07.312.2153.0
EAN	4015573338883
Order Unit	10

Technical data

General

Color	Grey
Type of end plate	Yes
Type of partition	No
Thickness	1.5 mm
Snap in	Yes
Inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
Length	57 mm

Classification


ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141133
ETIM 7.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886
ETIM 4.0	EC000886
ETIM 3.0	EC000886

Product compliance

ROHS conformity status	Compliant
REACH-SVHC conformity status	Compliant

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

- A
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- M1
- M2
- M3
- L
- G
- i
- 1.1
- 2.1
- 1.1



☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
☐ Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part nr.	Farbe / colour
07.312.2153.0	grau, ähnl. / grey, similar to RAL 7032
07.312.2153.6	blau, ähnl. / blue, similar to RAL 5012
07.312.2153.7	grün, ähnl. / green, similar to RAL 6017

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung:		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	PA 666 UL 94 V-0	2001	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 07.312.2153.0 01K	Index
	/	2:1		Entworfen	03.07.	TRESCHAU			
	/			Geprüft	5.7.	2.1			
	/		Normgepr.	-	-	Ersatz für: -			
Buchstabe		Datum / Blatt	wieland		Typ: APF 2,5-4		Benennung ABSCHLUSSPLATTE end section		
Änderung									

07/31/22/153001 N1W0AD26 treschan 05.07/2001 08/02/38 1.000