

Data sheet

Commercial Art.No.: Z7.281.8227.0

insulated jumper bar IVB WK 4/D..-12

Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WK ..., 12 -pole



Commercial Art.No.	Z7.281.8227.0
EAN	4015573156777
Order Unit	10

certificates / approvals

ATEX

Technical data

general

color	yellow
modular spacing	5.95 mm
number of bridged clamps	12
mounting method	screwable
insulated	yes
model	cross connector

classification


ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141140
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489

product compliance

ROHS conformity status	compliant/exempted
ROHS exceptions	III-6(c)
REACH-SVHC conformity status	Duty-To-Declare

REACH-SVHC substances	Lead
REACH-SVHC CAS numbers	7439-92-1

4-polige Ausführung
4 poles variant



○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
○ Ausschließlich Prüfmaße
○ Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L	l	Typ type
Z7.281.72MM.0	2	10,35	5,95	IVB WK4/D...-2
Z7.281.73MM.0	3	16,3	11,9	IVB WK4/D...-3
Z7.281.74MM.0	4	22,25	17,85	IVB WK4/D...-4
Z7.281.75MM.0	5	28,2	23,8	IVB WK4/D...-5
Z7.281.76MM.0	6	34,15	29,75	IVB WK4/D...-6
Z7.281.77MM.0	7	40,1	35,7	IVB WK4/D...-7
Z7.281.78MM.0	8	46,05	41,65	IVB WK4/D...-8
Z7.281.79MM.0	9	52	47,6	IVB WK4/D...-9
Z7.281.80MM.0	10	57,95	53,55	IVB WK4/D...-10
Z7.281.81MM.0	11	63,9	59,5	IVB WK4/D...-11
Z7.281.82MM.0	12	69,85	65,45	IVB WK4/D...-12

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen		1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
Maßstab	/	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.	Index	
/	/	Entworfen	08.03.	Treschan	Z7.281.7227.0 01K		
/	/	Geprüft	-	-			
/	/	Normgepr.	-	-			
Buchstabe		Datum / Blatt		Ersatz für:			
Änderung				Benennung			
wieland		Elektrische Verbindungen		Typ: IVB WK4/ D...-		VERBINDUNGSSTEG jumper bar	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Z72817227001 CADW028 treschan 08.03.2002 13:51:29 1.000