

Data sheet

Commercial Art.No.: 07.311.0155.0

End plate AP 2,5 - 4 /V0

End plate for DIN rail terminal blocks type WK 2,5-4..., color: grey



Commercial Art.No.	07.311.0155.0
EAN	4015573392663
Order Unit	10

Technical data

General

Color	Grey
Type of end plate	Yes
Type of partition	No
Thickness	1.5 mm
Snap in	Yes
Inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0
Length	40 mm

Classification


ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27141133
ETIM 7.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886
ETIM 4.0	EC000886
ETIM 3.0	EC000886

Product compliance

ROHS conformity status	Compliant
REACH-SVHC conformity status	Compliant

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G j 1.1 2.1 1.1
 073110155001 N1WCAD26 treschan 23.07.2001 15:07:49 1.000



Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part nr.	Farbe / colour
07.311.0155.0	grau, ähnl. / grey, similar to RAL 7032
07.311.0155.1	schwarz, ähnl. / black, similar to RAL 9005
07.311.0155.5	rot, ähnl. / red, similar to RAL 3013
07.311.0155.6	blau, ähnl. / blue, similar to RAL 5012
07.311.1155.8	orange, ähnl. / orange, similar to RAL 2008

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
Maßstab		Material		2001	Tag	Name	Zeichnung Nr.		
2:1		PA 666 UL 94 V-0		Entworfen	23.07.	Treschan <i>TE</i>	T 07.311.0155.0 01K		
				Geprüft	<i>Z.B.</i>	<i>Det</i>			
				Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
		wieland Elektrische Verbindungen		Typ:		Benennung			
				AP 2,5-4		ABSCHLUSSPLATTE end section			
Buchsbe	Datum / Blatt		Änderung						