


Data sheet

Commercial Art.No.: 25.352.3416.0

PCB pin header 8213 S / 4 W OB THR

PCB pin header, connection method depends on used socket part , 4 poles, with solder pin (2.6mm, tin plated), pitch: 5.08 mm, type of packing: Tape on reel, color: black, This product can be soldered by reflow and wave soldering,



Commercial Art.No.	25.352.3416.0
EAN	4015573878013
Order Unit	350

Certificates / Approvals



Technical data

General

Modular spacing	5.08 mm
Soldering process	THR
Packaging	Tape on Reel
Number of poles	4
Number of levels	1
Marking	No
Fastening	None
Mating direction towards (circuit) board	180°

Technical data

Rated current	12 A
Overvoltage Category I	1000 V
Overvoltage Category II	400 V
Overvoltage Category III	250 V
Rated impulse voltage	4 kV

Technical Data UL/CSA

Voltage UL	300 V
Current field wiring	15 A
Current factory wiring	15 A
Voltage CSA	300 V
Current CSA	15 A



Other

Type of insulation material	Thermoplastic
Color	black
Height	8.4 mm
Length	22.32 mm
Depth	12 mm
Material contact base	CuZn
Material contact surface	Sn



Classification

ECLASS 8.1	27440402
ETIM 7.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 4.0	EC002637



LP-Stiftleiste
8213 S / 2 THR
25.352.3296.0



LP-Stiftleiste
8213 S / 3 THR
25.352.3396.0



LP-Stiftleiste
8213 S / 4 THR
25.352.3496.0




gezeichnete Ausführung 2-polig
drawn version 2-poles

Zuführriichtung
direction of feed

Gurt im Schnitt dargestellt
tape drawn in section

Lage der Teile im Gurt
bei gerader Polzahl
position of the parts in the
tape by even poles number
(2-pol. = 25.352.3296.0
4-pol. = 25.352.3496.0)

Lage der Teile im Gurt
bei ungerader Polzahl
position of the parts in the
tape by uneven poles number
(3-pol. = 25.352.3396.0)



350 Teile pro Tape on Reel
Gurtung und Spule nach DIN IEC 60286-3
Gurtvorlauf nach DIN IEC 60286-3
Gurtnachlauf nach DIN IEC 60286-3
Spule und Gurt sind antistatisch.
350 parts per tape on reel
tape on reel according to DIN IEC 60286-3
tape feed according to DIN IEC 60286-3
tape supply according to DIN IEC 60286-3
reel and tape are antistatic

Zchnng.-Nr. part-no.	Pos.1
25.352.3216.0	25.352.3296.0
25.352.3316.0	25.352.3396.0
25.352.3416.0	25.352.3496.0

Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).										ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. List of banned and declarable substances according to Wieland document e-UU-TQM-05/03 is to obey.																			
Freitoleranz nach General tolerance					CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed					1. Verwendung: First Use:					Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1														
	/				Werkstoff/Material			2013	Tag/Date	Name			T	Zeichnung Nr./Drawing No.					Ind										
	/				Maßstab/Scale			%			gezeichnet drawn			26.02.			Eiler												
	/										geprüft checked			-			-												
	/										vermessen stand. check			-			-												
	/	Vol.			mm			Dtl./Surf.			mm			Ersatz für/Replacement for: -															
	/				wieland			Type			Benennung/Title																		
	/										TAPE_ON_REEL																		
	/										LP-Stiftleiste 8213 S/.. THR winkelig																		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						Elektrische Verbindungen																						
Änderung/Revision																													

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.