

Data sheet

Commercial Art.No.: 70.354.1635.1

Hood BAS GOT GC 16 M32 A1

Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with threaded hole M32 on the top, low version, 16-poles



Certificates / Approvals



Technical data

General

Housing material	aluminum
Color	Grey
Surface	With powder coating
Degree of protection (IP)	Other
UV resistant	Yes
Inflammability class of insulation material acc. with UL94	Other
Operating temperature range min.	-40 °C
Operating temperature range max.	120 °C

Model

Construction	16
Model	male
Locking mechanism	Double locking levers
Cable entry	Above
Type of cable	Thread
With cable screw gland	No
Thread size M	32
Thread size PG	
Hinged lid	No
EMC-version	No
Length	94 mm
Width	56 mm
Height	60 mm

Classification

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27440202



ETIM 7.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437

Product compliance


REACH-SVHC conformity status	Compliant
------------------------------	-----------

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließliche Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Varianten/ Variants



70.35 ⁴ ₂ .1635.5	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.35 ⁴ ₂ .1635.4	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.35 ⁴ ₂ .1635.3	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.35 ⁴ ₂ .1635.2	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 2	Zwischenstutzen /Bushing	
70.35 ⁴ ₂ .1635.1	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.35 ⁴ ₂ .1635.0	BAS GOT GC 16	M32 M25	A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type		Varianten /Variants		dar- gestellt /drawn

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
				Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	
				Aluminium		gezeichnet drawn	21.08.	Treschan	
				beschichtet/ coated		geprüft checked	-	-	
				grau/ grey		Normgepr. Stand. check	-	-	
		Maßstab/Scale		1:2		Maße in mm/Dimensions are in mm			
		Vol.		mm³ Ofl./Surf.		mm³		Ersatz für/Replacement for: -	
						Type		Benennung/Title	
		revos				GEHAEUSEOBERTEIL			
		BASIC				Baugröße 16-Kabelabgang oben-M25/M32 Hood size 16-cable outlet top-M25/M32			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung/Revision									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

703521635013K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T09:11:08 1.000