


Data sheet

Commercial Art.No.: 76.350.0736.1

Hood MIN GOT GA 7 M20 25 Z1

Hood revos MINI made of zinc, ankled with threaded hole M20, low version



Technical data

General

Housing material	Cast zinc
Color	Grey
Surface	With powder coating
Degree of protection (IP)	Other
UV resistant	Yes
Inflammability class of insulation material acc. with UL94	Other
Operating temperature range min.	-40 °C
Operating temperature range max.	120 °C

Model

Construction	3
Model	male
Locking mechanism	Single locking lever
Cable entry	Sideways
Type of cable	Thread
With cable screw gland	No
Thread size M	20
Thread size PG	
Hinged lid	No
EMC-version	No
Length	36 mm
Width	36 mm
Height	48 mm

Classification



ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27440202
ETIM 7.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437



Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit ZE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt.

76.350.0736.0 mit Verschraubung M 20
with screw connection M20

76.350.0736.1 mit Gewinde M 20
with thread M20

Teile - Nr. part-no.	H	Material material
76.350.0736.0	~43	Zinkdruckguß
76.350.0736.1	--	

Freitoleranz nach DIN -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1 von 1					
		/	Maßstab					2004	Tag	Name		T	Zeichnung Nr.				Index
		/	%					Entworfen	16.11.	Dütsch T.			76.350.0736.0 01K				
		/						Geprüft	-	-							
		/	 wieland Elektrische Verbindungen					Normgepr.	-	-		Ersatz für: -					
		/															
		/															
		/															
Buchstabe	Datum / Blatt																
Änderung							Benennung GEHAEUSE_OBERTEIL 7 - polig M 20 seitlich/sidewise										